

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M48X360

Referência	01000.480.360
Marca	-
UBB	950351035718
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012241
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M48
Comprimento	360 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	360
P	5
s	75

Desenho técnico

