

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M52X180



Artigo nr.	01000.520.180
Marca	-
UBB	950351036054
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012326
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M52
Comprimento (L) (mm)	180

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	116
b (min.): $L > 200\text{mm}$	119
k	33
P	5
s	80

Desenho técnico

