FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M52X240

Referência	01000.520.240
Marca	-
UBB	950351036211
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012357
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M52
Comprimento	240 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	240
P	5
s	80

Desenho técnico

