

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M52X500

Referência	01000.520.500
Marca	-
UBB	952351966983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012432
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M52
Comprimento	500 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	500
P	5
s	80

### Desenho técnico

