

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M56X360

Referência	01000.560.360
Marca	-
UBB	950351037466
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012548
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M56
Comprimento	360 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	360
P	5.5
s	85

Desenho técnico

