FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M56X400

Referência	01000.560.400
Marca	-
UBB	950351037532
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012555
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M56
Comprimento	400 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	400
P	5.5
s	85

Desenho técnico

