

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M64X320

Referência	01000.640.320
Marca	-
UBB	950351038944
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012708
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M64
Comprimento	320 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	140
b (min.): L200mm	153
d-D	M64
k	40
L (mm)	320
P	6
s	95

Desenho técnico

