

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M4X40

Referência	01010.040.040
Marca	-
UBB	950351040254
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013002
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Desenho técnico

