

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M5X12

Referência	01010.050.012
Marca	-
UBB	950351040668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013064
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	12 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	12
P	0.8
s	8

Desenho técnico

