

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M7X16

Referência	01010.070.016
Marca	-
UBB	950351043225
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013453
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	16 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

### Especificação técnica

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	16
P	1
s	11

### Desenho técnico

