

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M12X100

Referência	01010.120.100
Marca	-
UBB	950351049263
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014313
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Desenho técnico

