

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X180

Referência	01010.200.180
Marca	-
UBB	950351922022
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015273
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Desenho técnico

