

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M22X65

Referência	01010.220.065
Marca	-
UBB	950351055013
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015389
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Comprimento	65 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M22
k	14
L (mm)	65
P	2.5
s	32

Desenho técnico

