FABORY

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X55

Referência	01010.240.055
Marca	-
UBB	950351055765
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015532
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	55 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Desenho técnico