

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X55X36,9



Referência	01040.100.055
Marca	-
UBB	950351991571
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018113
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	55 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	19.5
b (min.): L150mm	24.5
b:L≤50mm	17.5
d-D	M10
ds (k6)	11
k	6.4
L (mm)	55
Lg (max.)	36.9
P	1.5
s	16

Desenho técnico



Tolerância de furo \varnothing H7

FABORY