
FABORY



Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X50X26

Referência	01040.160.050
Marca	-
UBB	950351995044
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018250
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica


Normas

DIN	609

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	27
b (min.): L150mm	32
b:L≤50mm	25
d-D	M16
ds (k6)	17
k	10
L (mm)	50
Lg (max.)	26
P	2
s	24

Desenho técnico



Tolerância de furo ø H7

FABORY