

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X55X29

Referência	01040.160.055
Marca	-
UBB	950351995127
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018267
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	55 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	27
b (min.): L150mm	32
b:L≤50mm	25
d-D	M16
ds (k6)	17
k	10
L (mm)	55
Lg (max.)	29
P	2
s	24

Desenho técnico



Tolerância de furo $\varnothing$ H7

FABORY