
FABORY



Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M8X50X36,6

Referência	01041.080.050
Marca	-
UBB	500647898401
UNSPSC	31161620
EAN	8717077279933
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	50 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	609

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	16.5
b (min.): L150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d-D	M8
ds (k6)	9

Desenho técnico



k	5.3
L (mm)	50
Lg (max.)	36.6
P	1.25
s	13
Tolerância de furo ø	H7