

Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M10X40X23,9

Referência	01041.100.040
Marca	-
UBB	500647898732
UNSPSC	31161620
EAN	8717077279964
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	40 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	19.5
b (min.): L150mm	24.5
b:L≤50mm	17.5
d-D	M10
ds (k6)	11

Desenho técnico



k	6.4
L (mm)	40
Lg (max.)	23.9
P	1.5
s	16
Tolerância de furo $\varnothing$	H7