

## Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M16X100X74



Referência	01041.160.100
Marca	-
UBB	500647900876
UNSPSC	31161620
EAN	8717077280175
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	100 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.


### Normas

DIN	609
-----	-----

### Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	27
b (min.): L150mm	32
b:L≤50mm	25
d-D	M16
ds (k6)	17

### Desenho técnico



k	10
L (mm)	100
Lg (max.)	74
P	2
s	24
Tolerância de furo $\varnothing$	H7