FABORY



Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 100 M16X50

Referência	01049.160.050
Marca	-
UBB	500577292740
UNSPSC	31161620
EAN	8715494327930
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	50 mm
Classe	100
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	≈6921

Especificação técnica

d-D	M16
dc	31
k	11.2
L (mm)	50
P	2
s	22

Desenho técnico

