

Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Sem tratamento de superfície 90 M5X12



Referência	01050.050.012
Marca	-
UBB	950351122599
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018939
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	12 mm
Classe	90
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	≈6921
-----	-------

Especificação técnica

d-D	M5
dc	11.2
k	4.3
L (mm)	12
P	0.8

Desenho técnico



