



Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superfície 22H M6X12

Referência	01098.060.012
Marca	-
UBB	952351212412
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022554
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	12 mm
Threaded pitch (P)	1
Classe	22H
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Dog
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-133
DIN	561

Especificação técnica

d-D	M6
dp (max.)	4
k	5
L (mm)	12
P	1
s	8
z2 (min.)	3

Desenho técnico

