FABORY

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M24X2,00

Referência	01120.240.200
Marca	-
UBB	950355008752
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023872
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Desenho técnico

