FABORY

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| M27X1,50 (≠DIN)

Referência	01120.270.150
Marca	-
UBB	950355008836
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023896
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Classe	|8|
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superficie
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Desenho técnico

