

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |8| M27X2,00

Referência	01120.270.200
Marca	-
UBB	950355008919
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023902
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Desenho técnico

