

Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |8| rosca esquerda M24X2,00 (LH)

Referência	01130.240.200
Marca	-
UBB	950355735834
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024381
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Esquerda (LH)
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina
Info	rosca esquerda

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M24
m	19
P	2
s	36

Desenho técnico

