

Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |8| rosca esquerda M42X1,50 (≠DIN) (LH)

Referência	01130.420.150
Marca	-
UBB	950355737160
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024466
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Esquerda (LH)
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina
Info	rosca esquerda

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M42
m	34
P	1.5
s	65

Desenho técnico

