FABORY



Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M4X30

Referência	01200.040.030
Marca	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Desenho técnico

