



Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M5X30

Referência	01200.050.030
Marca	-
UBB	950351140658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024756
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Desenho técnico

