FABORY

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M5X55

Referência	01200.050.055
Marca	-
UBB	950351141151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024800
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	55 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Desenho técnico