

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M5X70



Referência	01200.050.070
Marca	-
UBB	950351141318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024831
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Desenho técnico

