FABORY



Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M5X80

Referência	01200.050.080
Marca	-
UBB	950351141490
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024855
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Desenho técnico

