

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M6X40



Artigo nr.	01200.060.040
Marca	-
UBB	950351141722
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024909
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M6
Comprimento (L) (mm)	40
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

Desenho técnico

