

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M6X45



Referência	01200.060.045
Marca	-
UBB	950351141805
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024916
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Desenho técnico

