

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M6X60



Referência	01200.060.060
Marca	-
UBB	950351142142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024947
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	60 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Desenho técnico

