

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M6X75



Artigo nr.	01200.060.075
Marca	-
UBB	950351142480
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024978
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M6
Comprimento (L) (mm)	75
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

Desenho técnico

