# **FABORY**



# Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M6X130

Referência	01200.060.130
Marca	-
UBB	951351959725
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025067
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	130 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

#### **Normas**

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

## Especificação técnica

_	
b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	130
Р	1
S	10

### Desenho técnico

