

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M7X45



Referência	01200.070.045
Marca	-
UBB	950351143397
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025142
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	26
b (min.): $L \leq 125$ mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	45
P	1
s	11

Desenho técnico

