

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M7X50



Referência	01200.070.050
Marca	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Desenho técnico

