

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M8X180



Referência	01200.080.180
Marca	-
UBB	950351145608
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025418
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	180
P	1.25
s	13

Desenho técnico

