FABORY



Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X40/S=17

Referência	01200.100.040
Marca	-
UBB	950351145863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025432
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Desenho técnico

