

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M10X40



Referência	01200.100.041
Marca	-
UBB	952351612702
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025449
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	16

Desenho técnico

