

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X45/S=17



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Artigo nr.  | 01200.100.045             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950351145947              |
| UNSPSC      | 31161620                  |
| EAN         | 8715492025456             |
| Emb. de 100 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Diâmetro (d-D)            | M10              |
| Comprimento (L)<br>(mm)   | 45               |
| Classe                    | 8.8              |
| Encaixe                   | Sextavado        |
| Forma da cabeça           | Cabeça sextavada |
| Material<br>(comprimento) | Aço              |
| Direção da rosca          | Direita          |
| Tratamento sup.           | Zincado          |
| Rosca                     | Métrica          |
| Diâmetro de chave         | 17               |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Especificação técnica

|   |      |
|---|------|
| b (min.):<br>125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math> | 32   |
| b (min.): $L > 200\text{mm}$                        | 45   |
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$                     | 26   |
| k   | 6.4  |
| P   | 1.50 |
| s   | 17   |

### Desenho técnico

