

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X60/S=17



Artigo nr.	01200.100.060
Marca	-
UBB	950351146283
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025517
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	60
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	17

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Desenho técnico

