



Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X70/S=17

Referência 01200.100.070

Marca -

UBB 950351146440

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025555

Emb. de 100 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Desenho técnico

