

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M10X70



Referência	01200.100.071
Marca	-
UBB	952351613387
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025562
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	16

Desenho técnico

