

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M10X75



Artigo nr.	01200.100.076
Marca	-
UBB	952351613460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025586
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	75
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	16

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	16

Desenho técnico

