



Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X90/S=17

Referência	01200.100.090
Marca	-
UBB	950351146853
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025630
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Desenho técnico

