

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X95/S=17



Referência	01200.100.095
Marca	-
UBB	951351980754
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025654
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	95 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	95
P	1.5
s	17

Desenho técnico

